

## Posizionatori laterali • lisci, con guarnizione, con foro filettato - POLLICI

2B150.1122



### Descrizione prodotto

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Dotati di guarnizione che impedisce l'entrata di sporco e trucioli.

### Materiale

#### Guarnizione

- CR

#### Corpo

- Alluminio Al

#### Rondella filettata

- Acciaio, brunito

#### Molla

- Acciaio, zincato mediante zincatura

### Assemblaggio

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$l_0$  = interasse,

$y$  = altezza pezzo,

$w$  = lunghezza pezzo,

$x$  = corsa,

$z$  = diametro perno di riferimento

Calcolo dimensione  $x$  per pezzi:  $x = d_2/2 - s$   
Vengono montati mediante inserimento a pressione.

### Caratteristiche

Spinta maggiorata = molla in acciaio, galvanizzata

### Maggiori informazioni


#### Note

Viti specifiche vengono montate tramite la boccia filettata interna.

#### Altri prodotti

- Eccentrici, per posizionatori laterali lisci - POLLICI

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni		Spinta F max. <sup>1)</sup> ~ [lb]	d <sub>3</sub> +0,008 [mm]	Dimensioni				Corsa s [in]	Foro di ricezione D H8 [in]	🌡️ max. [°F]	🔩 [oz]	Codice
d <sub>1</sub> [in]	d <sub>2</sub> [in]			l <sub>1</sub> [in]	l <sub>2</sub> [in]	l <sub>3</sub> [in]	l <sub>4</sub> [in]					
7/16	#8-32	22,5	0,248	0,43	0,157	0,177	0,063	0,063	7/16	230	0,096	2B150.1122

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Accessori

	Dimensioni d <sub>1</sub> [in]	 [oz]	Codice
<b>Attrezzo di montaggio</b>			
	7/16	1,749	22150.0831

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.