

Espulsori
3408.015



Descrizione prodotto

La serie 3408 di Halder offre espulsori disponibili in tre diverse dimensioni: D100mm, D12mm e D15mm.

Dotati su entrambe le estremità di testine sostituibili, antirumore, molto resistenti all'usura e antisceglia in nylon speciale, questi piccoli aiutanti consentono di lavorare con una mazza d'acciaio in maniera eccezionalmente sicura e delicata.

Caratteristiche del prodotto:

- I piccoli aiutanti realizzati da Halder.
- Entrambe le estremità sono dotate di testine intercambiabili realizzate in uno speciale nylon molto resistente all'usura e antisceglia.
- Consente un lavoro sicuro e delicato.
- Disponibile in D100mm, D12mm e D15mm.

Campi di applicazione

Lavori di assemblaggio, riparazione e manutenzione con accessibilità limitata, settore autovetture / veicoli commerciali

Materiale

- Inserti**
- Nylon, bianco
 - Duro
 - Molto resistente all'usura
 - Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
 - Resistente ad oli e grassi

Assemblaggio


Inserti Nylon sostituibili

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Kit mazzuole / espulsori , 4 pezzi

Caratteristiche

Ø		Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
15	175	175 x 15 x 15	200	4030618302070	AAA905c002	21-04-07-02	3408.015

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.