

四面イケール

1508.400



製品説明

材質


- ねずみ鋳鉄 FC

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

寸法図



発注情報

システム	寸法											y [mm]	適合ねじ [mm]	固定用孔の数 n	穴列の数	重量 [kg]	製品番号
	l ₁	l ₂	h ₁	h	h ₂	d ₁	d ₂	a	b ₂	l ₄	[mm]						
L12	500	330	510	565	85	12	M12	200	200	200	12	M12	6	6 x 10	204	1508.400	

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。