

インデックスボルト、ミニタイプ・標準仕様

22110.0624



製品説明

特に厚みの薄い対象物への取付に適します。
小型のインデックス・ボルト。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

材質

- 本体**
- ・ スチール、亜鉛めっき
- ロック・ピン**
- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- ノブ**
- ・ PA6、黒 (つや消し)

組立

本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上げて六角部を使って締め付けます。
ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。

更なる情報


備考

分解不可能

その他の製品

- ・ ディスタンス・カラー, インデックスボルト用

寸法図




発注情報

寸法							二面幅	バネ力 ¹⁾		 min. max.			製品番号
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃		F ₁ 約	F ₂ 約				
[mm]								[mm]	[N]		[°C]		
ホールド機構なし - 図 1, 鋼													
8	M16 x 1,5	33	23	47,5	10	12	17	11	35	-30	80	67	22110.0624

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。