

インデックスボルト、ミニタイプ・標準仕様

22110.0750



製品説明

特に厚みの薄い対象物への取付に適します。
小型のインデックス・ボルト。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

材質

- 本体**
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- ロック・ピン**
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- ノブ**
- PA6、黒 (つや消し)

組立

本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上げて六角部を使って締め付けます。
ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。

更なる情報


備考

分解不可能

その他の製品

- ディスタンス・カラー, インデックスボルト用

寸法図




発注情報

寸法							二面幅	バネ力 ¹⁾		 min. max.		製品番号	
d ₁ h9	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃	F ₁ 約	F ₂ 約					
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			[g]
ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼													
8	M16	33	23	47,5	10	12	17	11	35	-30	80	64	22110.0750

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。