

インデックスボルト、コンパクトタイプ・六角カラー付

22110.2104



製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

材質

本体

- ・ スティール、黒染

ロック・ピン

- ・ スティール、焼入れ

ノブ

- ・ ナイロン6、くすみ赤色

組立

ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って
本体の取付高さを変えることができます。

更なる情報


備考

分解不可能
ロック・ナットは別売りです。

その他の製品

- ・ 固定ブロック, インデックスボルト、インデックスプランジャー用、ダイキャスト製
- ・ ロケーティングブッシュ, インデックスボルト用
- ・ ディスタンス・カラー, インデックスボルト用

寸法図



発注情報


寸法							二面幅	バネ力 ¹⁾				製品番号	
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ 約	F ₂ 約	min.	max.			
-0,02													
-0,05													
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
ノブ付、赤色－図 1, 銅													
4	M8 x 1	6	16	35	16	5	10	4	12,5	-30	80	11	22110.2104

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

	寸法 d ₂ [mm]	レンチサイズ [mm]		製品番号
ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼				
	M 8 x 1	13	2,7	22120.0114

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。