インデックス・ ボルト・六角カラー付、ロック機構、ステンレス鋼A4

22120.1190

製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています

材質

本体
- ステンレス鋼1.4401

ロック・ ピン
- ステンレス鋼 1.4401 ニッケルメッキ

ノブ
- ステンレス鋼1.4401

カウンター・ ナット
- ステンレス鋼1.4401

更なる情報

備考

分解不可能
ロック・ ナットは別売りです。

寸法図



図 1



図 2

発注情報

寸法							バネカ[1]				製品番号
d_1 -0,02 -0,05	d_2	l_2 min.	d_3	l_1	l_3	l_4	F_1 約	F_2 約	max.		
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
ステンレス鋼製ノブ付 – 図 2											
10	**M16 x 1,5**	**12**	27	58	26	8	7,5	32	100	135	**22120.1190**

[1] 統計的平均値

アクセサリー

	寸法 d_2 [mm]	レンチサイズ [mm]	[g]	製品番号
ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼1.4401				
	M16 x 1,5	24	18,0	**22120.1518**

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません