

## スイング・C-ワッシャー・DIN 6371 ボルト付 ( DIN 923)

22280.0006



### 製品説明

#### 材質

平ネジ  
・ スチール、黒染、強度クラス 5.8


#### 本体

・ 熱処理鋼、熱処理、黒染

#### 組立

スイング・プレートは同梱のねじを使って両側を固定します。回転方向右または左を選択できます


### 寸法図



### 発注情報

公称サイズ d <sub>3</sub> [mm]	寸法								適合ねじ [mm]	重量 [g]	製品番号
	b	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	s -0,2			
6	7,5	38	9	19,6	11	29	19	9,8	M6 x 10	66	22280.0006

応用例



法令(コンプライアンス)

**RoHS準拠**

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

**SVHC材の含有は無し**

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

**プロポジション65の物質は含有していません**

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**紛争物質は使用していません**

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。