

オイルウィンドー

22860.0032



製品説明

オイルウィンドーは、加圧されていないオイルタンクのオイルレベル確認窓として使います

材質

シールリング

・ NBR、耐油・耐ガソリン性

反射板

・ プラスティック、白

リング・ナット

・ アルミニウム Al


オイルサイトグラス

・ プレキシガラスPMMA、透明

組立

H11の通し穴に取り付けます。リング・ナットを専用工具で締め込めばシールされます。

寸法図




発注情報

寸法							取付穴				製品番号
窓のサイズ d ₁	d ₂	d ₃	x 約	l ₁	b min.	e	D H11	min.	max.		
[mm]							[mm]	[°C]		[g]	
オイル・レベルの目盛なし											
32	45	3	18	5,5	12	40	38	-20	70	34	22860.0032

アクセサリ

	寸法			製品番号	
	窓のサイズ d ₁	d h9 [mm]			e
	組付工具				
	32	2,8	40,0	36	22860.0832

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。