

ロッドエンド・DIN 12240-4, メネジ付き

22982.0224



製品説明

ロッドエンドは、動的な荷重を受ける様々なアプリケーション向けです。腐食を受けやすい場所にはステンレス製のロッドエンドが適しています。

ロッドエンドは、シャフトとハウジングの間に遊びが必要なベアリングに使用します。

ロッドエンドは、すぐに使えるパーツですDIN ISO 12240-4 (シリーズ K)。テフロンが、ベアリングケースに使われているため、メンテナンスフリーです。

技術情報のメモを取ってください

材質

本体

- ・ 快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理

ボールジョイント

- ・ 鋼製ローラーベアリング、熱処理、研削、研磨


軸受

- ・ PTFE繊維

ベアリング外枠

- ・ 快削鋼、亜鉛めっき

寸法図



発注情報

寸法											α	二面幅 [mm]	動的搬送図C [kN]	静的搬送図C ₀ [kN]	min.  max. [°C]		 [g]	製品番号
d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃ [mm]	d ₄	d ₅	d ₆	l ₂	l ₃								
左ねじ, 快削鋼																		
5	27	8	6	18	M5	7,7	9	11	36	10	13°	9	7,5	8	-50	150	19	22982.0224

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。