

Tスロット用ナット・延長  
23020.0060


## 製品説明

T溝用"延長"ナットは、DIN 508規格品に比較して全長が長くなっていますので、T溝が公差する箇所です使う場合に適しています。

## 材質

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、黒染


## 寸法図



## 発注情報

| T溝幅<br>[mm] | d  | a   | 寸法<br>e<br>[mm] | l  | h | k | <br>[g] | 製品番号       |
|-------------|----|-----|-----------------|----|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6           | M5 | 5,6 | 10              | 20 | 8 | 4 | 7,9                                                                                        | 23020.0060 |

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。