

スタッドボルト・DIN6379 Tナット用
23040.0121

製品説明

このスタッド・ボルトはTナット (EH 23010./23020.)、ナット (EH 23070.)、平面ワッシャー (EH 23060.) と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。
これらのスタッドボルトは、転造ネジです

材質

- ・ 熱処理鋼

更なる情報


参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。
スタッドボルトには、寸法 b_1 の長いタイプもあります

その他の製品

- ・ Tスロット用ナット, DIN 508
- ・ スタッドボルト, DIN6379 b_1 ロングナット、T溝用
- ・ スタッドボルト, 六角穴付 DIN 6379に類似 Tスロット用ナット
- ・ シャフト/平ワッシャー, DIN6340 熱処理済み
- ・ 六角ナット, DIN6330 (高さ=1.5d)

寸法図




発注情報

d	寸法 l	b_1	b_2	 [g]	製品番号
	[mm]				
強度クラス 10.9					
M12	50	15	25	35	23040.0121

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。