

ハンドクランク
24330.0424



製品説明


材質

- クランク本体
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒 つや消し
- 円筒形 グリップ
- 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

更なる情報

参照先
ハンド・ クランク DIN469の類似品


寸法図



発注情報

寸法									d ₄ 円筒形グ リップの径 EH 24530.	 max.	 [g]	製品番号
l	s H11	e min.	d ₁ max.	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ 約	h ₃	[mm]	[°C]		
亜鉛ダイキャスト												
80	10	13,1	10,5	23	26	24	14	14	21	80	166	24330.0424

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。