

グリップ・レバー

24350.0540



製品説明

材質

グリップ・レバー

- ・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、サンドブラスト


ボール・ノブ

- ・熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

円筒形グリップ

- ・熱硬化性樹脂(PF31)、黒色


寸法図



発注情報

寸法						max. [°C]	[g]	製品番号
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃			
球状ノブ付 - 図 1, ステンレス鋼								
12	100	M10	32	14	29	110	96	24350.0540

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。