

調整機能付フラットクランプレバー
24441.0005



製品説明

調整機能付フラットクランプレバーは、揺動範囲が限定されている場合や、レバー位置が指定されている場合等に使用します。
調整機能付フラットクランプレバーは、背が低いデザインが特徴で、場所が制限されている場合に最適です


材質

- レバー
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒
(RAL 9005相当、つや消し)
- 内部部品
- スチール、黒染
- カバー
- プラスチック、黒

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。


寸法図



発注情報

寸法											製品番号	
d ₁	d ₂	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t min.	min.	max.		
[mm]									[°C]			[g]
メネジ付 – 図 1, 黒												
32	M8	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	186	24441.0005

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。