

クランプナット・ レバー・ 溶接

24470.0512




製品説明

DIN999の廉価版です。

材質

- スチール、亜鉛めっき


寸法図



発注情報

l ₁	l ₂ 約	d ₁	寸法		d ₃	h ₁	h ₂ 約		製品番号
			d ₂	[mm]					
125	119	M16	32		18	25	58,5	313	24470.0512

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。