

ノブ
24520.0025



製品説明

材質

- スティール、黒染

寸法図





図 1




図 2



発注情報

d ₁	d ₂	d ₃	寸法					製品番号
			h ₁	h ₂	t min.			
						[mm]		
ローレット付 – 図 2, 鋼								
25	M6	14,5	22,5	14	12	42	24520.0025	

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.