

ボール・ノブ・DIN 319

24560.0632



製品説明

ボール・ノブ DIN319は、型バリなく研磨されています。


材質

- ブッシュ
 ・ スティール、亜鉛めっき
- ボール
 ・ 熱硬化性樹脂 DIN7708 (PF31)、赤
 (RAL 3003相当)

組立

形状M (図3) の組み付け：軽くたたいて圧入します。接着の必要なし。相手の軸はh9とします。


寸法図



発注情報

寸法					🌡️ max.	📦 [g]	製品番号
d ₁	d ₂	d ₄ 約 [mm]	h 約	t ₂ min.	[°C]		
メネジ付ブッシュ入り 形状E - 図 2, 赤							
32	M8	18	29	12	110	26	24560.0632

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.