

ゴム・ バッファー・ 円筒形、 前面取付け

25150.1542



製品説明

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます (40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

材質


ワッシャー

・ ステンレス鋼 1.4301 (SUS304相当)

本体

・ NBR

寸法図



発注情報

寸法					バネ定数 R 約	耐荷重 max.	ストローク 約	温度 min. max.		質量 [g]	製品番号
d ₁	h	d ₂ [mm]	d ₃	s	[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
42	20	8,4	17,5	2	360	1800	5	-30	120	31	25150.1542

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。