


スプリングプランジャー・スラストピン、六角穴付 インチサイズ

2B030.0382



製品説明

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使います。
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

材質

ピン

- ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582)、窒化処理

本体


- ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582; SUS303 相当)

バネ

- ステンレス鋼

マーキング

重スプリング仕様: 縦線マーク二本



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
・この製品はインチ寸法で作られています。


参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

その他の製品

- スプリングプランジャー, スラストピン, 六角穴付

寸法図




発注情報

寸法				二面幅		ストローク		バネ力 ¹⁾		 min. max.		 [oz]		製品番号
d ₁		ネジのクラス	d ₂	l		s	F ₁ 約	F ₂ 約						
[インチ]			[インチ]		[インチ]	[インチ]	[lb]		[°F]		[oz]			
ステンレス鋼 バネ圧: 強, ネジロック付														
5/8-11	5/8	0,625	2A-UNC	0,31	1 1/2	5/16	0,313	10,5	22,2	-22	194	1,256	2B030.0382	

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。