

SIMPLEXハンマー・TPEミディアム； 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3003.050



製品説明

SIMPLEXハンマー3003シリーズは、TPEミディアムインサートが両側に付いています。このグレー色の中程度の硬さのインサート (3203シリーズ)は、打撃力が、黒色のゴム製インサート (3202シリーズ)と同程度です。二つの違いは、黒い打痕が残るかどうかです。

鑄造製ハウジングには、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル根元で叩いても折れることはありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

本製品のサイズには、径30mmから径80mmがあります。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3003.082)。

製品の特長：

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が両側に付いている SIMPLEXハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています (汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。
- ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3003.082)。

応用分野

傷つきやすい材料に、自然石の設置、造園、ガーデニング、モルタル壁の施工、家具の製作、床タイル工事、敷石の施工、壁や階段の工事、窓やドアの取付け、配管作業

材質

ハンドル

- 木製

インサート

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

ハウジング

- 可鍛鑄鉄

発注情報

Ø			寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
50	135	370	370 x 135 x 50	1070	4030618300113	AAA905c002	21-04-09-16	3003.050

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.