


クラシックBox・SIMPLEXソフトハンマー、ゴム複合材/スーパープラスチック、ピカード社の大工仕事用ルーファーハンマー

3027s016



製品説明

このクラシックBOXには、高品質のツールを愛するユーザーのマストアイテムである、ドイツのトップハンマーメーカー、ピカード社とハルダー社のトップセラー2本のハンマーが入っています。

このピカード社の、大工仕事用ルーファーハンマー298、トラディショナルなグリップ付は、全ての建築職人になくなくてはならないハンマーです。ピカード社伝統の特殊合金鋼を注意深く鍛造した形状が印象的です。クロモリ鋼管のハンドルは、ハンマーヘッドにしっかりと固定されており、抜け落ちることはありません。釘を磁力でヘッドに固定できるため、片手で作業出来ます。ヘッドは、綺麗に研磨されており、透明のコーティングを施していますので、耐腐食性です。

このSIMPLEXソフトハンマーは、ゴム複合材/スーパープラスチック径60mmインサートの組合せですが、ガーデニング、造園(敷石、縁石)、土木(足場、型枠)、プレハブ設営、大工仕事(棟上げ)などの幅広い作業になくなくてはならないハンマーです。中程度の硬さのゴム製インサートは、耐摩耗性に優れ、振動吸収が良く、いやなゴム臭がせず、一般的なゴムハンマーより、はるかに長持ちします。また、中程度の硬さのスーパープラスチック製インサートは、強い打撃が出来る、耐久性及び、耐摩耗性に優れた特別なプラスチックです。

鋳鉄製ハウジングは、長いスリーブ付きのため、誤ってハンドル根元で叩いて、折ってしまうことがありません。

高品質、振動吸収性が良い、握りやすい形状の木製ハンドルは、グリップ部をニス2度塗り仕上げしているため、汚れに強くなっています。

全ての部品は、交換可能/レトロフィット可能ですので、経済的な上に環境に優しく出来ています。このSIMPLEXハンマーは、ワークにもユーザーにも優しく作ってあります。

クラシックボックスには、ドイツの有名ハンマーメーカー、ピカードとハルダーの2つのトップセラーモデルが同梱されています。

- ハルダーSIMPLEXプラスチックハンマー径60mm (製品番号3027.060):
 - インサートの組合せはi、ゴム複合材 (中程度の硬さ、低摩耗、衝撃緩和、ゴム臭無し)/スーパープラスチック (中程度の硬さ、堅牢、耐摩耗性)。
 - 鋳造製ハウジングは、長いスリーブ付。高い堅牢性。
 - 全ての部品は交換可能/レトロフィット可能。
 - 高品質、振動吸収、手になじむ木製ハンドル。
 - ハンドル部は、ニスの二度塗り (汚れに強い)。
 - 建設現場/造園、景観構造物、他にも幅広い分野(例、プレハブ住宅の建設、大工仕事、足場の施工、壁の建設)にクラシックスは使えます。
- PICARD大工用ルーファーハンマー298 (製品番号0029810):
 - 伝統的な茶色の一体型ハンドル。
 - 釘保持用のマグネットとセレーション加工の打撃面。
 - ピカード社の特殊合金鋼製。
 - 注意深く熱処理。
 - ハンマーヘッドと鋼管の長い接続部は、安定したヘッドとハンドルを実現しています。
 - 堅牢なクロモリブデン鋼管製。
 - ヘッドは磨き仕上げされ、耐腐食コーティングされています。
 - 大工仕事には不可欠、また配管、屋根工事、組立作業にも。
- クラシックスボックスは、ハンマー2本ですが、様々な作業向き!
- 両方のハンマーともに、認証機関VPAで認証されています。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、大工作業、配管作業、配管工事、屋根組み作業

発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	製品番号
335 x 75 x 445	2110	4030618310969	3027s016

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。