

SIMPLEXハンマー・プラスチック/ソフトメタル； 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3069.060



製品説明

SIMPLEXハンマー3069シリーズは、プラスチック製とソフトメタル製インサートが付いています。

赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。

アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることができます。

鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長：

- プラスチック製インサート(赤色、耐油性)/ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mmがあります。

応用分野

金型製作, プラント建設, 自動車, トラックの組立て修理

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- プラスチック、赤
- 硬
- 耐油性
- ユニバーサル

インサート 2

- ソフトメタル、シルバー
- 硬
- 耐熱性

ハウジング

- 可鍛鑄鉄

発注情報

Ø	150	405	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
60	150	405	405 x 150 x 60	1717	4030618304654	AAA905c002	21-04-09-16	3069.060

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。