# SIMPLEXハンマー・プラスチック / superplastic; with aluminium housing and high-quality

wooden handle

3167.030





## 製品説明

SIMPLEXハンマー3167シリーズは、プラスチック製とスーパープラスチック製インサートが付 いています。

赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。

スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、中程度の硬さで、押出し成形により材質 を均一にしていますので、耐摩耗性、耐久性に優れています。

とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力

を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。 振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、二スの二度塗り 仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可 能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

- プラスチック製インサート(赤色、耐油性)/ スーパープラスチック製インサート (白色、中程度 の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマ
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量なアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加減して 叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニスニ 度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来 ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

#### 応用分野

軽く/ 傷つきやすい部品の位置決め

#### 材質

#### ハンドル

木製

## インサート1

- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性
- ・ユニバーサル

## インサート 2

- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- ・ 高い耐摩耗性

## ハウジング

・ アルミニウム AI

## 発注情報

Ø	<b>—</b>	=	寸法 長さx幅x高さ	ă	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
[mm]				[g]				
30	90	295	295 x 90 x 30	202	4030618305477	AAA905c002	21-04-09-16	3167.030



# 法令(コンプライアンス

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

https://www.P65Warnings.ca.gov/

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

