

SIMPLEXハンマー・ナイロン ; 強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル 3708.040

製品説明



SIMPLEXハンマー3708シリーズは、ナイロン製インサートが両側に付いています。この白色のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。

この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。

極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能なので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから80mmですが、スレッジハンマー(3707.081)もあります。

製品の特長 :

- ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー
- 強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能なので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。また、スレッジハンマーがあります。

応用分野

ワークの調整、鋭角エッジがある製品の組立て、ハウジングの組立て、金型製作、プラント建設、インテリア工事、スチール工事、見本市ブースの組立、板金加工、修理、保守作業

材質

ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

ハウジング

- 強化可鍛鋳鉄、黒

発注情報

寸法	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø 40 115 325 長さ x 幅 x 高さ [mm] 325 x 115 x 40	880	4030618303558 AAA905c002	21-04-09-16	3708.040

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象。

プロボジション65の物質は含有していません

プロボジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タンクステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。