

## SIMPLEXハンマー・プラスチック / スーパープラスチック ; 強化型鑄鉄製ハウジングとガラス ファイバー製ハンドル

3767.030



### 製品説明

SIMPLEXハンマー3767シリーズは、プラスチック製とスーパープラスチック製インサートが付いています。  
赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。  
スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、中程度の硬さで、押し成形により材質を均一にしていますので、耐摩耗性、耐久性に優れています。  
この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。  
極めて頑強で耐久性に優れている、ガラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。  
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。  
この製品は、サイズ径30mmから60mmです。

#### 製品の特長：

- プラスチック製インサート(赤色、耐油性)/ スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
- 強化型鑄造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、ガラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから60mm があります。

#### 応用分野

多様な分野で使用、組立、修理・保守作業、板金加工、プレハブ住宅の施工、大作業、足場の組立、テントの設営

#### 材質

##### ハンドル

- ガラスファイバー製、ゴム・グリップ付

##### インサート 1

- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性
- ユニバーサル

##### インサート 2

- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

##### ハウジング

- 強化可鍛鑄鉄、黒

### 発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
30	300	447	4030618306290	AAA905c002	21-04-09-16	3767.030

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.