

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材、“自立タイプ”/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 EH 3012.



製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、販売を短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作业で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことはありません。SIMPLEXハンマー3012シリーズは、人気の組合せであるTPEソフト製とゴム製インサートの組合せです。

この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート“自立タイプ”(3202.260)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動吸収が良く、手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスで二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長：

- ハルダールのトップセラーはさらなる改良をしました：TPEソフト製インサート(青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート“自立タイプ”(3202.260)、これはハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- SIMPLEXプラスチックハンマー 径80mm、TPEソフト製インサート(青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート“自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組み合わせ。
- ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことはありません。
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ、グリップ部はニス二度塗り仕上げされています(汚れに強い)。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジングは破断に強く出来ています。
- 全ての部品は、交換/レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、床タイル工事

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート 2

- ゴム複合材、黒色、“自立タイプ”
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

ハウジング

- 可鍛鉄

発注情報

Ø	寸法		長さ x 幅 x 高さ [mm]	ハンドルのタイプ	重量 [g]	GTIN	proflcl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	長さ	幅							
80	175	325	325 x 175 x 80	短い	2755	4030618312956	AAA905c002	21-04-09-16	3012.282

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.