

SIMPLEXプラスBOX・SIMPLEXプラスチックハンマー径80、ゴム複合材インサート“自立タイプ”/ スーパープラスチック、 TPE-ソフトTPE-ミディアムを各1個、冬用の帽子 EH 3027.



製品説明

ハルダー社のSIMPLEX PLUS BOX は、SIMPLEXプラスチックハンマー3027.280と他に二つ同梱されています、打痕の付かないインサートとハルダーの冬用の帽子です。ゴム複合材/ スーパープラスチックインサートの組み合わせの、このSIMPLEXプラスチックハンマー径80mmは、非常に多くの作業に使えるハンマーとして現場に不可欠です。ハルダーのトップセラーをさらに進化させました：
スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート“自立タイプ”は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。スーパープラスチック製インサートは、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、原材料を押し加工します。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。加えて、プロモーションBOXには、交換用インサート(柔らかく打痕が付かない、製品番号3201.080)と、TPE-ミディアム(中硬で打痕が付かない、製品番号3203.080)が同梱されていますが、自然石の設置、黒い打痕を残せない繊細な板材等に使えます。さらに、特別にハルダーの冬用の帽子が付いてきます。

製品の特長:

- SIMPLEXプラスチックハンマー3027.280と他に 2 つのインサート、それにハルダーの冬用帽子が同梱されているプロモーションBOX。
- このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム複合材インサート“自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。
- ハルダーのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート“自立タイプ”は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- 交換用インサートTPE-ソフト(柔らかく打痕が付かない、製品番3201.060)と、TPE-ミディアム(中硬で打痕が付かない、製品番号3203.060)が同梱されています。
- 高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げたある木製ハンドル；グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
- 鋳造製のハウジングは、ハンドルを付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- 全ての部品は交換 / レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- 建設/ ガーデニング、造園の現場では定番ですが、特に大工仕事に適しています。一般的なゴムハンマーに比べて、長寿命です。スーパープラスチック製インサートは、打撃力を改善します。同梱インサートは、打痕を残さないため、自然石の設置、黒い打痕を残せない繊細な板材に使えます。

応用分野

造園、ガーデニング

発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
180 x 100 x 575	3600	4030618312017	AAA905c002	21-04-09-16	3027s022

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.