プロモーションBOX "Dreamteam Maintenance"・SUPERCRAFT ソフトハンマー、ヒッコリー 製ハンドルとBASEPLEXソフトハンマー、 セルロースアセテート / ナイロン

EH 3366.





製品説明

ハルダー社のメンテナンス用DREAMTEAMプロモーションBOXは、鋼材、板金作業に最適なソ フトハンマーが2本同梱されています。数多くの修理作業などを、問題なく遂行出来ます ショックレスタイプのSUPERCRAFTソフトハンマー径40mm (製品番号3366.040)、この打撃力 はショックレス機能により、最大化されます。これにより、非常に強い打撃を与えるだけでな く、関節に優しい衝撃を減衰することが出来ます。 金属の破片による危険は、無くなります。 この交換可能なインサートは、高い品質の打撃と、優れた耐久性を伴う堅牢性の高さを保証しま す。この手になじむ形状は、二ス塗り仕上げされた、ヒッコリー製ハンドルなので、振動を減衰 する効果があります。

BASEPLEXソフトハンマー径30mm (製品番号3968.030)は、SUPERCRAFTソフトハンマーよ り一回り小さいサイズです。このハンマーは、セルロースアセテート/ ナイロンインサートの組 ・ 合せです。赤色のセルロースアセテート製インサートは、硬く、耐油性があります。白色のナイ ロン製インサートは、さらに硬く、耐摩耗性があります。 高品質の亜鉛ダイキャスト製ハウジ ングは、ハンドル保護用スリーブとインサートを保持する構造に技術的な特長があります。この 木製ハンドルは、握りやすくニス塗仕上げされています。インサートとハンドルは、交換可能で

- ハルダーが最も推奨する2種類の金属、板金用ハンマーを同梱したバリューBOX:
- ショックレスタイプのSUPERCRAFソフトハンマー、ヒッコリー製ハンドル、径40mm (製品 番号 3366.040)。
 - 非常に強い打撃、ショックレス、関節に優しい。
 - 金属の破片の危険無し。

 - 最高の強度であるナイロン製インサートは交換可能。振動を減衰、手になじむ形状、ニス塗仕上げしたヒッコリー製ハンドル。
 - ハンドル保護用スリーブは、誤って叩いた時に防護。

BASEPLEXソフトハンマー径30mm (製品番号 3968.030)、 セルロースアセテート(赤色、硬 い、耐油性) /ナイロン(白色、耐摩耗性)。

- 高品質の亜鉛ダイキャスト製ハウジングは、ハンドル保護用スリーブ付き、インサート保持構 造に特長。
- 手になじむ形状、二ス塗仕上げ木製ハンドル。
- インサートとハンドルは、交換可能。

応用分野

修理・保守作業

発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ	I	GTIN	製品番号
[mm]	[9]		
130 x 50 x 400	1100	4030618311874	3366s001



応用例





法令(コンプライアンス

RoHS準拠

鉛を含有-6a/6b/6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。 https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていま せん.

