

FERROPLEXコンビハンマー・鉄ハンマーとソフトハンマーのコンビ

EH 3677.



製品説明

ハルダー社は、金槌とプラスチックハンマー両方の機能を一つのコンビハンマーとして使いたいユーザーのためにFERROPLEXを開発しました。金槌側のヘッドは、特殊な熱処理鋼で作られており、特に打撃面は高周波焼入れにより硬化処理されています。反対側のナイロン製インサートは、高品質な打撃感と格別な耐久性を伴った最高の強度を保証しており、交換も可能となっています。このインサートは、均一の材質となるよう押し出し成形されています。射出成形によって製作されたインサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れており、零度以下の環境においても欠けて破片が飛ぶことはありません。破断に強い鋼管を使ったハンドルは、人間工学に沿った形状の滑り止めゴムグリップが付属しています。

FERROPLEXは、径30mm、600gと径35mm、800gの2種類があります。

製品の特長:

- 2in1、コンビハンマー (金槌とプラスチックハンマー)
- 金槌側のヘッドは、特殊な熱処理鋼で作られており、打撃面は高周波焼入れにより硬化処理されています。
- 交換可能なインサートは、最高の強度の特殊ナイロン製です。
- 破断強度の高い鋼管を使ったハンドルは、手になじむ形状の滑り止めゴムグリップが付いています。
- 耐摩耗コーティングが、腐食を防ぎます。
- 30mm径 (600g)と35mm径 (800g)があります。

応用分野

工業、手工業、自動車の各分野での、一般的な組立作業, 保守や修理作業, 敷設作業

材質

ハンドル

- 鋼管、扱い易いゴム・グリップ付

インサート

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 低騒音
- 非常に強い衝撃力

ヘッド表面

- 熱処理鋼、高周波焼入れ

発注情報

Ø			寸法	長さ x 幅 x 高さ		GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			[mm]						
30	104	290		290 x 104 x 30	600	4030618303039	AAA905c002	21-04-09-16	3677.030
35	104	295		295 x 104 x 35	800	4030618303046	AAA905c002	21-04-09-16	3677.035

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。