

## SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · TPE-연질 / 나일론; 알루미늄 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 3118.030

### 제품 설명



SIMPLEX 3118시리즈는 TPE-연질과 나일론 인싸트 조합으로 제공됩니다. 파란색 TPE-연질 인싸트(3201시리즈)는 SIMPLEX라인 중 가장 연질 인싸트로, 가벼운 터치를 요구하는 작업 시 강한 충격 완화를 제공합니다. 기존의 고무 망치와 달리, TPE-연질은 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다.

나일론 인싸트(3208시리즈)는 뛰어난 충격 퀄리티를 제공하며, 최대 강도에 특유의 내구성이 결합되었습니다. 나일론은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인싸트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 게다가, 오일 및 운활유에 대한 내성을 가지고 있습니다.

핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징을 통해 작업자가 쉽게 적절한 충격력을 가지고 제어할 수 있습니다. 이는 부서지기 쉬운 자재를 아주 쉽게 작업할 수 있습니다.

진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

#### 제품 특징:

- TPE-연질(파란색, 연질, 자국 방지)과 나일론(흰색, 경질, 뛰어난 내마모성, 영하의 온도에서 조각나지 않음, 운활유 및 오일에 내성) 인싸트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
- 핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징을 통해 작업자가 쉽게 적절한 충격력을 가지고 제어할 수 있음(부서지기 쉬운 자재를 작업하는데 적합).
- 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리(오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

#### 적용 범위

접거나 구부리는 작업, 가볍거나 민감한 가공물의 조정 및 위치잡기, 끼워맞춤 작업, 가구 조립, 주석 세공 작업

#### 재질

##### 손잡이

- 목재

##### 인싸트 1

- TPE-연질, 파란색
- 자국 방지
- 민자형

##### 인싸트 2

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 운활유 및 오일에 내성

##### 케이스

- 알루미늄 AI

#### 주문 정보

Ø	치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	90	295 x 90 x 30	205	4030618305279	AAA905c002	21-04-09-16	3118.030

## 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈룸, 주석, 금 또는 텉스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.