

FERROPLEX 콤비 망치 · 한쪽 면은 금속재질로 반대편은 나일론 재질로 구성

3677.030



제품 설명

Halder는 쇠파망치의 장점과 소프트-페이스 망치의 장점 모두를 누리고자 하는 사람들을 위해 2-in-1 콤비망치인 FERROPLEX를 설계했습니다.

망치 헤드는 고급 열처리된 철과 타격 표면에 섬세하게 유도 경화 처리되어 제작되었습니다. 반대편의 교체 가능한 나일론 인서트에는 뛰어난 타격 품질을 제공하고 최대 강도와 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론 인세트는 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인서트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다.

파손 방지 강철 튜브 손잡이는 인체공학적 미끄럼 방지 고무 그림으로 둘러싸여 있습니다.

FERROPLEX는 총 무게 600g의 D30mm, 총 무게 800g의 D35mm 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

- 2-in-1 콤비 망치 (쇠 망치와 소프트-페이스 망치)
- 고급 열처리된 철과 타격 표면에 섬세하게 유도 경화 처리되어 제작된 망치 헤드
- 최대 강도의 특수 나일론으로 제작된 교체 가능한 인서트
- 인체공학적 미끄럼 방지 고무 그림이 있는 파손 방지 강철 튜브 손잡이.
- 내마모성 분말 코팅은 부식을 방지.
- D30mm(600g) 및 D35mm(800g) 사이즈로 제공됨.

적용 범위

산업, 공예 및 자동차 분야의 일반적 조립 작업, 정비 및 유지보수 작업, 설치 작업

재질

손잡이

- 스틸 튜브 고무 손잡이

인서트

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 소음 감소
- 매우 높은 타격 효과

망치면

- 열처리 스틸, 유도전류 경화처리

주문 정보

Ø			치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	104	290		290 x 104 x 30	600	4030618303039	AAA905c002	21-04-09-16	3677.030

적용 예





규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.