

Hardmetalen inzetten

22620.0615



Productbeschrijving

Basislichaam met binnenschroefdraad voor inbouw van opspansystemen, spanbekken, spanarmen, grijpersystemen etc.

Voor slijtarme overbrenging van hoge houdkrachten, bijv. aan giet- en smeeddelen.

Materiaal


Inzet

- hardmetaal, geribbeld


Montage

Montage kan door middel van solderen, lijmen of persen. De drie positioneringslippen garanderen exact centreren en wanneer er wordt gelijmd of geperst is het artikel beveiligd tegen draaien. Afhankelijk van het element kiest u een montagediameter tussen d_1 en d_2 .

Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

Bestelinformatie

Afmetingen						Artikelnr.
d ₁ ±0,15	d ₂ ±0,2	d ₃ ~	h ₁	t		
[mm]					[g]	
geribbeld – Afbeelding 1						
16,6	17,4	16	5	3	12	22620.0615

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."