

sluitringen • precisieuitvoering 23060.0163




Productbeschrijving

De nauwkeurig vervaardigde ringen hebben een tolerantie van 0,05 mm.

Materiaal

- RVS 1.4305


Tekening



Bestelinformatie

d ₁	Afmetingen d ₂ [mm]	s	voor schroeven [mm]	 [g]	Artikelnr.
Roestvast staal					
13	36	5	M12	34	23060.0163

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."