

Knevelmoeren • DIN 6307 met losse knevel

24510.0710




Productbeschrijving

Bij deze versie is de knevel verschuifbaar, door een veer vastgehouden.

Materiaal

- automatenstaal, gezwart


Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen							Artikelnr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		
[mm]							
M10	18	8	20	60	80	112	24510.0710

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."