

Luźne wpusty przesuwne • DIN 6323

23120.0010



Opis produktu


Do ustawienia urządzeń i elementów uchwytowych na stołach maszynowych z wpustami teowymi wg DIN 650.

W porównaniu z przykręconymi, wystającymi, stałymi i płaskimi wpustami przesuwными mają tę zaletę, że stoły maszynowe nie mogą zostać uszkodzone, ponieważ wsuwane są z boku dopiero po wstępnym ustawieniu.

Materiał

- Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana


Rysunek





Informacje do zamówienia

Wymiar wpustu osprzęt b_1 h_6 [mm]	Wymiar wpustu maszyna b_2 h_6 [mm]	h_1	Wymiary h_2 [mm]	l		Nr art.
					[g]	
kształt A, $b_1 > b_2$ – rysunek 1						
12	10	12	3,6	20	20	23120.0010

Przykład aplikacji





Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.