


Dociskacze poziome • z przylgą kątową

23330.1024



Opis produktu

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu.

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Do zestawu dołączone są śruby mocujące.

Materiał

Zacisk

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nit

- Stal nierdzewna

Uchwyt

- tworzywo sztuczne

Śruba mocująca

- Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

Nasadka mocująca


- Guma, czarna

Więcej informacji

Referencje

Zamienne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Rozmiar nominalny	śruba mocująca	Wymiary																Siła trzymania		α				Nr art.	
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅		h ₆	h ₇	h ₈	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁		F ₂	min.			maks
										min	maks														
										[mm]	[mm]														
Stal																									
4	M8 x 45	6,8	42,5	8	28,5	86,5	86	70	15	5	16	24	7	38	206	59	6,5	37	1,8	2,5	90°	-10	80	400	23330.1024

Akcesoria

	d ₂		Nr art.
	[mm]	[g]	
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)			
	M8 x 45	38	23330.9005

Zgodność

Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.