

標準セット V70

5つの治具の組み立てに使用するセット、製品番号 1190.140 (V70) / 1290.140 (V70ECO)

個数	名称	製品番号	個数	名称	製品番号
システム部品			標準機械部品		
2	ベースプレート	1100.700	5	グラブ・スクリュー	22540.0401
2	ベースプレート	1100.800	10	グラブ・スクリュー	22540.0421
1	ベースプレート	1100.500	10	グラブ・スクリュー	22540.0422
5	平面ワッシャー	1107.400	10	グラブ・スクリュー	22540.0423
5	平面ワッシャー	1107.500	6	レスト・ボタン、平面	22690.0001
5	平面ワッシャー	1107.600	3	レスト・ボタン、平面	22690.0002
5	平面ワッシャー	1107.700	4	レスト・ボタン、セレーション付	22690.0201
20	平面ワッシャー	1107.800	3	レスト・ボタン、平面	22690.0301
5	平面ワッシャー	1107.900	6	レスト・ボタン、平面	22690.0303
10	平面ワッシャー	1108.000	3	レスト・ボタン、平面	22690.0305
5	平面ワッシャー	1108.200	3	レスト・ボタン、球面	22690.0401
12	ブロック	1110.100	3	レスト・ボタン、球面	22690.0403
5	ブロック	1110.200	3	レスト・ボタン、セレーション付	22690.0501
3	ブロック	1110.300	6	レスト・ボタン、セレーション付	22690.0503
6	ブロック	1111.100	3	レスト・ボタン、セレーション付	22690.0505
5	ブロック	1111.200	6	揺動パッド、平面	22730.0020
2	ブロック	1111.300	3	揺動パッド、平面	22740.0017
1	T溝付アングル	1112.100	6	揺動パッド、セレーション付	22730.0320
2	クランプ・ベース	1113.700	3	揺動パッド、セレーション付	22740.0317
1	クランプ・ベース	1113.800	30	Tナット	23010.0142
4	支持板	1114.000	80	Tナット、ロング	23020.0140
12	ワーク・ストッパー	1114.500	10	Tナット、菱形	23020.0640
2	アングル	1120.300	5	スタッド・ボルト	23040.0602
1	アングル	1120.400	5	スタッド・ボルト	23040.0622
4	センタリング・ブロック	1129.600	10	スタッド・ボルト	23040.0623
3	Tナット	1130.400	10	スタッド・ボルト	23040.0624
30	T溝クランプ	1131.100	10	スタッド・ボルト	23040.0625
20	T溝クランプ	1131.200	10	スタッド・ボルト	23040.0626
5	T溝クランプ	1131.500	10	スタッド・ボルト	23040.0627
5	T溝クランプ	1131.600	10	球面ワッシャー	23050.0212
3	T溝クランプ	1131.700	40	ワッシャー	23060.0012
1	六角レンチ	1132.100	10	六角ナット	23070.0012
1	スパナ	1139.400	15	フランジ・ナット	23080.0012
1	スパナ	1139.500	10	延長ナット	23090.0012
4	スベーサー	1147.700	3	フォーク・ストラップ	23150.0015
3	支持板	1147.800	3	フォーク・ストラップ	23150.0016
10	サポート・プレート	1147.900	6	ノーズ・ストラップ	23180.0213
2	位置決めセグメント	1148.400	4	ダウンホールド・クランプ	23210.0521
1	Vブロック	1148.500	2	ダウンホールド・クランプ	23210.0522
3	位置決めブロック	1149.000	5	ワーク・サポート	23220.0150
必要に応じて使用			3	ワーク・ストッパー	23280.0114
			3	ワーク・ストッパー	23280.0214
位置決めピン			2	スイング・クランプ	23310.0051
			4	スイング・クランプ	23310.0054
これらの標準セットは、当社の推奨する一例です。 必要な各種部品は、ワークに応じて変わります。 セットの内容は、必要に応じて変更することができます。			2	スイング・クランプ	23310.0057
			15	高さ調整シリンダー	23310.0140
			8	高さ調整シリンダー	23310.0141
			4	高さ調整シリンダー	23310.0142
			5	高さ調整シリンダー	23310.0160
			4	高さ調整シリンダー	23310.0161
			2	高さ調整シリンダー	23310.0162
			8	位置決めリング	23310.0350