

Piulițe cu gaură transversală pătrunsă • DIN 6307 cu știft mobil

24510.0710




Descrierea produsului

La acest tip, știftul este mobil și fixat cu ajutorul arcului.

Material

- Oțel automat, brunat


Desen



Informații comandă

Dimensiuni						Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	
[mm]						
M10	18	8	20	60	80	24510.0710

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.