

Șuruburi de presiune • cu bolt și fantă - INCH
2B020.0152



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, indexare, închidere, blocare precum și evacuare.
Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Material

Bolțuri

- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582),
nitrurat

Corp


- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582)

Arc

- Oțel inoxidabil

Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard



Forța arc mărit

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor
forță și cursa arcului.
• Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.


Referințe

Un tabel pentru conversie îl găsiți în paginile
următoare celor cu informații despre produs.
Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă
(pentru detalii, vă rugăm să consultați paginile
cu date tehnice).

Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu bolt și fantă

Desen




Informații comandă

Dimensiuni					Cursă s	Forța arcului ¹⁾		 min. max.		Ref. Nr.		
d ₁	Filet	d ₂	l	F ₁		F ₂						
[inch]		[inch]		[lb]		[lb]						
oțel inoxidabil, forța arcului standard, Fără blocator de filet												
5/8-11	5/8	0,625	2A-UNC	0,31	1 1/16	0,215	2	8,5	-22	482	0,892	2B020.0152

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.