

## 支撐腳

22593.0110



### 產品描述

支撐腳是萬用的就像可調整腳一樣。  
板件被鎖在螺紋銷和螺母上，藉由一個不銹鋼鎖附螺絲，同時勇士膠水沾黏。

### 材質

平頭螺釘

- 鋼，鍍鋅，鈍化

固定螺帽

- 鋼，鍍鋅，鈍化，ISO 4032

腳座




- 鋼，鍍鋅，鈍化

### 更多資訊

### 更多產品

- 支撐腳，防滑保護

### 圖面



### 訂單資訊

| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | 尺寸<br>l <sub>1</sub><br>[mm] | h <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | WS <sub>1</sub><br>[mm] | WS <sub>3</sub><br>[mm] | <br>[g] | 品號         |
|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 50             | M12            | 125                          | 2,5            | 11             | 17                      | 18                      | 150                                                                                          | 22593.0110 |

有螺絲 – 相片 1, 鋼

## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。