

橡膠金屬緩衝器・圓柱形止位塊
25150.0071




產品描述

用在馬達橡皮軸承, 壓縮機, 泵浦等.
硬度為55 - 5°A。硬度 (40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A) 的要求。

材質

- 軸承墊片
- 鋼, 鍍鋅, 鉻化藍
- 螺紋襯套
- 鋼, 鍍鋅, 鉻化藍
- 本體
- 天然生橡膠, 黑色
- 螺絲
- 鋼, 鍍鋅, 鉻化藍


圖面




訂單資訊

尺寸					彈簧比率 R	荷重能力 max.	彈簧範圍			品號	
d ₁	l ₁	d ₂	s	t	~		~	min	max.		
±1,5	±1,5			~							
[mm]					[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]	[g]		
帶有母螺紋在兩端 – 相片 1											
70	45	M10	3	7	356	4000	11,25	-30	80	340	25150.0071

應用範例





遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。