SIMPLEX 軟面槌 • TPE-中/超塑性； 鋁製外殼和優質木柄
3137.030

產品描述

SIMPLEX 3137系列可與TPE中/超塑性插入件組合使用。
灰色，中等硬度的TPE-中的插入件（3203系列）是一種熱塑性彈性體，不會留下任何顏色損傷，或者-與傳統的橡膠槌不同，不會留下任何不希望的黑色損傷。它的硬度可與復合橡膠嵌件（3202系列）的硬度相媲美。
超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼，使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。這也使軟面槌成為重量輕，易於攜帶的工具。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。
產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-中（灰色，中等硬度，無磨損）/超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）的插入件組合。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼，使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

地板貼磚, 輕量 /精密工件的定位和調整, 接合作業, 原型設計, 門的結構, 傢俱組裝

材質

把手
- 木材

入子 1
- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

入子 2
- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼
- 鋁

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	90	295	295 x 90 x 30	170	4030618304746	AAA905c002	21-04-09-16	3137.030

應用範例

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。