

SECURAL 軟面槌 · 由一塊鋼所製作而成的防破壞頭和手柄，矩形嵌件
3380.045



產品描述

SECURAL 軟面槌由於其矩形刀片而成為拐角和邊緣的真正專家。
中硬嵌件由聚氨酯製成，可更換。
完美平衡，槌頭質量與彈丸質量的比率與衝擊面的緩衝特性相結合，保證了最大的回彈阻尼。這使用戶可以在減輕關節壓力的情況下工作，同時仍然施加極高的衝擊力。
外殼沿縱向焊接，可在槌頭和手柄之間提供完美的防斷裂連接。
該產品有兩種尺寸可供選擇：680g 和 1,000g，衝擊面分別為 30 x 40mm 和 35 x 45mm。
產品特點：

- 由聚氨酯製成的可更換、矩形和中等硬度的嵌件。
- 允許進行降噪和完全無反彈的工作。
- 以低重量提供極高的衝擊力。
- 由於外殼的縱向焊縫，槌頭和手柄之間的連接完美無瑕。
- 有兩種尺寸可供選擇：680 克和 1,000 克，衝擊面的尺寸分別為 30 x 40 毫米和 35 x 45 毫米。

應用區域

嵌裝木層板地板，窗戶與門的結構，石牆建造，傢俱組裝，接合作業，板金成形，輕量 / 精密工件的定位和調整，維修與保養工作，樁接工作

材質

- 版本
- 堅固的鍍金外殼附人體工學形橡膠把手
- 入子
- 優力膠，黃色，四方形
 - 中硬
 - 噪音抑制
 - 衝擊緩衝
 - 耐磨

訂單資訊

長 x 寬		尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
35 x 45	140	310	310 x 140 x 37	1000	4030618310846	AAA905c002	21-04-09-16	3380.045

應用範例













遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。