

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-軟/塑料；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄

3716.050



產品描述

SIMPLEX 3716系列可與TPE軟質/塑料嵌件組合一起使用。
藍色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔軟的插件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不希望的黑色痕跡。
紅色的塑料插件（3206系列）堅硬，還耐油和油脂。
黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。
玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸為D30mm至D60mm。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft（藍色，柔軟，無磨損）/塑料（紅色，堅硬，耐油和耐油脂）的插入物組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D30mm至60mm。

應用區域

多用途的使用，組裝，維修和保養作業，板金成形，組合屋結構，木工作業，鷹架結構，帳篷結構

材質

把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- 塑膠，紅色
- 硬
- 油和油脂抗性
- 多功能的

外殼

- 強化鑄鐵，黑色

訂單資訊

Ø	—	—	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
50	135	335	335 x 135 x 50	1215	4030618305828	AAA905c002	21-04-09-16	3716.050

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。