Federnde Druckstücke • mit Kugel, Kopf und Innensechskant

22030.1060



Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. Definierte Einschraubtiefe durch Kopf.

Werkstoff

Hülse
- Automatenstahl, brüniert

Kugel
- Kugellagerstahl, gehärtet

Feder
- Rostfreier Stahl

Montage

Maß l_3 bei M 4 / M 5 beachten.

Kennzeichnung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Standard-Federkraft verstärkte Federkraft

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Maßzeichnung



Größe M4+M5



Größe M6–M12

Bestellinformationen

Abmessungen					SW	Hub	Federkraft[1]				Art.-Nr.
d_1	d_2	d_3	l_1	l_2		s	F_1 ~	F_2 ~	max.		
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Automatenstahl, verstärkte Federkraft											
M6	3,5	10	15	10	3	1	19,3	26,6	250	3,9	22030.1060

[1] statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.