Rastbolzen • mit Anschraubflansch, horizontal, rostfreier Stahl

22110.2306

Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Gehäuse
- Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, blank, matt gestrahlt

Raststift
- Rostfreier Stahl 1.4305

Zugring
- Rostfreier Stahl 1.4310

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Maßzeichnung



ohne Arretierung

Bild 1



ohne Arretierung

Bild 2



mit Arretierung

Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen															Federkraft[1]				Art.-Nr.
d_1 h11	d_3	b_1	b_2	b_3	b_4 -0,2	h_1	h_2	k_1 ±0,05	k_2	k_3	k_4	l_1	l_2 min.		F_1 ~	F_2 ~	max.		
[mm]															[N]		[°C]	[g]	
mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1																			
6	24	27,5	32	10	5,4	5	10,5	21	5,5	12	10	57,5	6		5	21	100	42	22110.2306

[1] statistischer Mittelwert

Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien