支撑脚

22593.2535

产品描述

支撑脚是万用的就像可调整脚一样。
板件被锁在螺纹销和螺母上，藉由一个不锈钢锁附螺丝，同时胶水沾黏。

材质

螺帽
- 不锈钢 1.4305

固定螺帽
- 不锈钢 A2, ISO 4032

脚座
- 不锈钢 1.4301，振动研磨

更多信息

更多产品
- 支撑脚，防滑保护

图面



picture 1



picture 2



picture 3

订单信息

d_1	d_2	尺寸 l_1 [mm]	h_1	h_2	WS_1 [mm]	[g]	品号
有母牙 – 相片 3, 不锈钢							
50	**M12**	**32**	2,5	12	17	76	**22593.2535**

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。