压板 • 与可交换的软颚

23190.0075

产品描述

用于夹紧敏感元件。
由黄铜或塑料制成的软爪可以保护工件免受损坏。

材质

软颚
- 塑胶

组装

软爪可以用两个螺钉安装或拆卸。这些都包含在交货范围内。

图面



picture 1



picture 2

订单信息

标称 不清。 b_1 +0,5	尺寸						WS				品号
	b_4	d_2	h_2	h_3	l_5	l_6		min	max.		
[mm]	[mm]						[mm]	[°C]		[g]	
塑料软颚 – 相片 2											
18	28	M8	16	30	50	30	5	0	50	49	23190.0075

应用范例



遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。