Posizionatori laterali • lisci, senza guarnizione
22150.0070

Descrizione prodotto

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Materiale

Corpo
- Alluminio Al

Molla
- acciaio inox

Puntale
- Termoplastica POM, bianca

Assemblaggio

Vengono montati mediante inserimento a pressione.
Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:
l_0 = z/2 + w + x,
l_0 = interasse,
y = altezza pezzo,
w = lunghezza pezzo,
x = misura di coordinate,
s = corsa,
z = diametro perno di riferimento.
Calcolo della quota x:
y maggiore o uguale di l_2 - d_2/2: x = d_2/2 - s
oppure
y minore di l_2 - d_2/2: x =
d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) x 0,123]

Caratteristiche

Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Eccentrici, per posizionatori laterali lisci

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni		Spinta	Dimensioni		Corsa	Foro di ricezione			Codice
d_1	d_2	F max. [1] ~	l_1 -1	l_2 ±0,5	s	D H8	max.		
[mm]		[N]	[mm]		[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico leggero della molla									
12	**8**	**50**	13,5	13,9	2,6	12	80	2,9	**22150.0070**

[1] Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d_1 [mm]	[g]	Codice
Attrezzo di montaggio			
	12	86	22150.0832

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.